

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/144 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	3131B	Hanna Instruments	Ապակյա, վերալիցքավորվող, BNC միակցիչ, մեկ կերամիկական Ag/AgCl համեմատական մաս և պլատինե ՕՎՊ զգայուն ծայրային հատված: Համատեղելի է Hanna Instruments HI5222 շարքի իոնոմետրերին: Հոսքի արագությունը 15-20 մկ/ժ Էլեկտրոլիտը՝ KCl 3.5M + AgCl, Առավելագույն ճնշում՝ 0.1 բար ՕՎՊ միջակայք ± 2000 մՎ Սենսորային փին ORP սենսորը պատրաստված է պլատինից: ORP սենսորը պետք է քիմիապես իներտ լինի. այն չի կարող ինքնին օքսիդացվել կամ վերականգնվել: Այն նաև պետք է ունենա մակերևույթի համապատասխան բնութագրեր՝ խթանելու Էլեկտրոնների արագ փոխանակումը, հատկություն, որը հայտնի է որպես բարձր փոխանակման հոսանքի խտություն: Պլատինե սենսորը հաճախ նախընտրելի է, քանի որ այն արտադրելը մեխանիկորեն ավելի պարզ է և անվտանգ: Պլատինը կարող է զոդվել ապակու վրա և ունի նույն ջերմային գործակիցը: Պլատինի սենսորային ազդանշանը փոխանցվում է Էլեկտրոդի մարմնի միջով և հղումային ազդանշանի հետ միասին տեղափոխվում է չափիչ: Ապակե մարմին Ապակե մարմինը իդեալական է լաբորատոր

		օգտագործման համար: Ապակին դիմացկուն է բազմաթիվ կոշտ քիմիական նյութերի նկատմամբ և հեշտությամբ մաքրվում է: Ապակե մարմինը նաև թույլ է տալիս ջերմության արագ փոխանցում ներքին հղման էլեկտրոդիտին: Հղման բջիջի կողմից առաջացած mV-ն կախված է ջերմաստիճանից: Որքան արագ է հավասարակշռությունը, այնքան ավելի կայուն է հղման ներուժը: BNC միակցիչ ունիվերսալ է նրանով, որ այն կարող է օգտագործվել ցանկացած pH-մետրի վրա, որն ունի BNC զոնդի մուտք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/144 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
21	3131B	Hanna Instruments	Ապակյա, վերալիցքավորվող, BNC միակցիչ, մեկ կերամիկական Ag/AgCl համեմատական մաս և պլատինե ՕՎՊ զգայուն ծայրային հատված: Համատեղելի է Hanna Instruments HI5222 շարքի իոնոմետրերին: Հոսքի արագությունը 15-20 մկ/ժ Էլեկտրոլիտը՝ KCl 3.5M + AgCl, Առավելագույն ճնշում՝ 0.1 բար ՕՎՊ միջակայք ± 2000 մՎ Սենսորային փին ORP սենսորը պատրաստված է պլատինից: ORP սենսորը պետք է քիմիապես իներտ լինի. այն չի կարող ինքնին օքսիդացվել կամ վերականգնվել: Այն նաև պետք է ունենա մակերևույթի համապատասխան բնութագրեր՝ խթանելու Էլեկտրոնների արագ փոխանակումը, հատկություն, որը հայտնի է որպես բարձր փոխանակման հոսանքի խտություն: Պլատինե սենսորը հաճախ նախընտրելի է, քանի որ այն արտադրելը մեխանիկորեն ավելի պարզ է և անվտանգ: Պլատինը կարող է զոդվել ապակու վրա և ունի նույն ջերմային գործակիցը: Պլատինի սենսորային ազդանշանը փոխանցվում է Էլեկտրոդի մարմնի միջով և հղումային ազդանշանի հետ միասին տեղափոխվում է չափիչ: Ապակե մարմին Ապակե մարմինը իդեալական է լաբորատոր

		օգտագործման համար: Ապակին դիմացկուն է բազմաթիվ կոշտ քիմիական նյութերի նկատմամբ և հեշտությամբ մաքրվում է: Ապակե մարմինը նաև թույլ է տալիս ջերմության արագ փոխանցում ներքին հղման էլեկտրոդիտին: Հղման բջիջի կողմից առաջացած mV-ն կախված է ջերմաստիճանից: Որքան արագ է հավասարակշռությունը, այնքան ավելի կայուն է հղման ներուժը: BNC միակցիչ ունիվերսալ է նրանով, որ այն կարող է օգտագործվել ցանկացած pH-մետրի վրա, որն ունի BNC զոնդի մուտք: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել
--	--	---