

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MD9150	MD9150	MD9150	Meditech Equipment Co.,Ltd (China)	Խնամյալի մոնիտորը ցուցադրելու է սրտագրությունները, չափելու է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR) Օգտագործվելու է հիվանդների մոնիտորինգի համար տեղափոխման ժամանակ՝ մարտկոցների միջոցով, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվելու է Էկրանին ալիքի և

թվային ցուցանիշների ձևով
 Մոնիտորի Էկրան Դիսփլեյ.
 գունավոր TFT Էկրան, Էկրանի
 անկյունագիծը 15", 8 կոր, ինչպես
 նաև լուսարձակման համար ունի
 ցուցադրման դաշտեր
 Թողունակության արագությունը
 հետևյալ ցուցանիշների համար`
 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Մարտկոցը
 ինտեգրված է Մարտկոցի
 գործարկման ժամանակը ` 3 ժամ
 Սնուցում` 100~250 (Վ)AC, 50/60Հց
 Մոնիտորինգի պարամետրերը
 ներառելու են ` ԷՍԳ, RESP, NIBP,
 SPO2, սրտի զարկերի
 հաճախականություն, DUAL-TEMP S-
 T, սեզմենտի սինխրոն
 հայտնաբերում և վերլուծություն
 Սարքը ունի բոլոր պարամետրերի
 գրաֆիկական և աղյուսակային
 տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP,
 SPO2, RESP, տվյալների պահպանում
 (330 ժամ) Սարքը ունի
 կենտրոնական մոնիտոր կայանի
 հետ կապնվելու հնարավորություն
 (կենտրոնական կայանը ներառված
 չէ) ECG Ուղիի ռեժիմը/lead mode/` 5
 ուղի (R, L, F, N, C կամ RA, LA, LL,
 RL,V) Ուղիի ընկտրություն /Lead

selection/` I, II, III, avR, avL, avF, V, Ալիքի ձև /Waveform/` 2-ալիք Ուղիի ռեժիմը` 3 ուղի ( R, L, F կամ RA, LA, LL) Ուղիի ընկտրություն` I, II, III, Ալիքի ձև` 1-ալիք Կալիբրացման ազդանշան` 1 mVp-ը, ճշգրտությունը`  $\pm 5\%$  Սրտի զարկերի չափման և ահազանգի միջակայքը` 15-ից 300 գ/րոպե Չգայունությունը 200 (սV P-P) Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն` 5 MΩ ԷԿԳ ազդանշանի տիրույթ` ± 8 mV (Vp-ը) ST սեգմենտի մոնիտորինգի տիրույթ` Չափում և ազդանշան -2.0 ~ +2.0 mV ARR հայտնաբերում Տեսակը` ASYSTOLE, VFIB/VTAC, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT»2, PVC, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, PNP , PNC Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Ազդանշանային ռեժիմ` լսելի և տեսողական ազդանշան RESP Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն` 2,5 MΩ Չափման դիմադրության տիրույթը` 0.3~5.0Ω Չափման և ազդանշանային միջակայքը` Մեծահասակ` 0-120 շնչ/րոպե ; Մանուկ/նորածին` 0-150 շնչ / րոպե

SPO2 Թթվածնի հագեցվածություն
 (SPO2): Չափման միջակայքը՝ 0 -
 100% NIBP Մեթոդը՝ օսկիլոմետրիկ,
 ռեժիմը՝ ձեռքի / ավտոմատ/ STAT,
 թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն
 Չափման միջակայքը ավտոմատ
 ռեժիմում՝ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30,
 60, 90, 120, 180, 240, 480 (Min) Սրտի
 զարկերի հաճախականությունը՝ 40
 ~ 240 զարկ/րոպե Ազդանշանի
 տեսակը՝ SYS, DIA, MEAN Չափման և
 ազդանշանային տիրույթ
 Մեծահասակների ռեժիմ SYS՝ 40 ~
 270 մմ ս.ս. DIA՝ 10 ~ 215մմ ս.ս.
 MEAN՝ 20 ~ 235 մմ ս.ս. Մանկական
 ռեժիմ SYS՝ 40 ~ 200 մմ ս.ս. DIA՝ 10
 ~ 150 մմ ս.ս. MEAN՝ 20 ~ 165 մմ
 ս.ս. Նորածինների ռեժիմ SYS՝ 40 ~
 135 մմ ս.ս. DIA՝ 10 ~ 100 մմ ս.ս.
 MEAN՝ 20 ~ 110 մմ ս.ս. Ունի բարձր
 ճնշման պաշտպանություն.
 (Մեծահասակ՝ 290մմ սնդ.ս ;
 երեխաներ՝ 235 մմ սնդ.ս,
 նորածիններ՝ 140 մմ.սնդ.ս)
 Ջերմաստիճան՝ Չափման և
 ազդանշանային միջակայքը՝ 0 - 50 °
 C, թողունակությունը՝ 0,1 ° C,
 ճշգրտությունը՝ ± 0.2 ° C
 Աքսեսուարներ EUC մալուխ 3

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					ուղիանի NIBP մանժետ մեծահասակների համար (լայն և երկար) NIBP մանժետ երեխաների համար խողովակ NIBP- ի մանժետ համար Հոսանքի լար Մեկանգամյա Էլեկտրոդ (5 հատ) SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման Ստանդարտներ. ISO13485 CE Mark Օգտագործողի ձեռնարկ ՀՀԱՆՔԻԿ-ԷԱԶԱ 12F-26/26 նիժե Տեղադրումը և ուսուցումը
ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом	представляет полное описание предлагаемого им товара.	представляет полное описание предлагаемого им товара.		ՀՀԱՆՔԻԿ-ԷԱԶԱ 12F-26/26 նիժե Տեղադրումը և ուսուցումը
Номер лота			Предлагаемый товар		իրականացվում է սերտիֆիկացված մասնագետի նորմից Երաշխիք՝ 12 технические характеристики
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	ամիս Սարքերը նոր են, օգտագործված օրոճառանալիս նմանյալի նմանորդ ցուցադրելու է փաթեթավորմամբ սրտագրողությունները, չանրելու է
1	MD9150	MD9150	MD9150	Meditech Equipment Co.,Ltd (China)	արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR) Օգտագործվելու է հիվանդների մոնիտորինգի համար տեղափոխման ժամանակ՝ մարտկոցների միջոցով, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվելու է Էկրանին ալիքի և

թվային ցուցանիշների ձևով
 Մոնիտորի Էկրան Դիսփլեյ.
 գունավոր TFT Էկրան, Էկրանի
 անկյունագիծը 15", 8 կոր, ինչպես
 նաև լուսարձակման համար ունի
 ցուցադրման դաշտեր
 Թողունակության արագությունը
 հետևյալ ցուցանիշների համար`
 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Մարտկոցը
 ինտեգրված է Մարտկոցի
 գործարկման ժամանակը ` 3 ժամ
 Սնուցում` 100~250 (Վ)AC, 50/60Հց
 Մոնիտորինգի պարամետրերը
 ներառելու են ` ԷՍԳ, RESP, NIBP,
 SPO2, սրտի զարկերի
 հաճախականություն, DUAL-TEMP S-
 T, սեգմենտի սինխրոն
 հայտնաբերում և վերլուծություն
 Սարքը ունի բոլոր պարամետրերի
 գրաֆիկական և աղյուսակային
 տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP,
 SPO2, RESP, տվյալների պահպանում
 (330 ժամ) Սարքը ունի
 կենտրոնական մոնիտոր կայանի
 հետ կապնվելու հնարավորություն
 (կենտրոնական կայանը ներառված
 չէ) ECG Ուղիի ռեժիմը/lead mode/` 5
 ուղի (R, L, F, N, C կամ RA, LA, LL,
 RL,V) Ուղիի ընկտրություն /Lead

						selection/` I, II, III, avR, avL, avF, V, Ալիքի ձև /Waveform/` 2-ալիք Ուղիի ռեժիմը` 3 ուղի ( R, L, F կամ RA, LA, LL) Ուղիի ընկտրություն` I, II, III, Ալիքի ձև` 1-ալիք Կալիբրացման ազդանշան` 1 mVp-ը, ճշգրտությունը` $\pm 5\%$ Սրտի զարկերի չափման և ահազանգի միջակայքը` 15-ից 300 գ/րոպե Չգայունությունը 200 (սV P-P) Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն` 5 M $\Omega$ ԷԿԳ ազդանշանի տիրույթ` ± 8 mV (Vp-ը) ST սեգմենտի մոնիտորինգի տիրույթ` Չափում և ազդանշան -2.0 ~ +2.0 mV ARR հայտնաբերում Տեսակը` ASYSTOLE, VFIB/VTAC, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT»2, PVC, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, PNP , PNC Մուտք. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Ազդանշանային ռեժիմ` լսելի և տեսողական ազդանշան RESP Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն` 2,5 M Ω Չափման դիմադրության տիրույթը` 0.3~5.0 $\Omega$ Չափման և ազդանշանային միջակայքը` Մեծահասակ` 0-120 շնչ/րոպե ; Մանուկ/նորածին` 0-150 շնչ / րոպե
--	--	--	--	--	--	--

SPO2 Թթվածնի հագեցվածություն
 (SPO2): Չափման միջակայքը՝ 0 -
 100% NIBP Մեթոդը՝ օսկիլոմետրիկ,
 ռեժիմը՝ ձեռքի / ավտոմատ/ STAT,
 թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն
 Չափման միջակայքը ավտոմատ
 ռեժիմում՝ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30,
 60, 90, 120, 180, 240, 480 (Min) Սրտի
 զարկերի հաճախականությունը՝ 40
 ~ 240 զարկ/րոպե Ազդանշանի
 տեսակը՝ SYS, DIA, MEAN Չափման և
 ազդանշանային տիրույթ
 Մեծահասակների ռեժիմ SYS՝ 40 ~
 270 մմ ս.ս. DIA՝ 10 ~ 215մմ ս.ս.
 MEAN՝ 20 ~ 235 մմ ս.ս. Մանկական
 ռեժիմ SYS՝ 40 ~ 200 մմ ս.ս. DIA՝ 10
 ~ 150 մմ ս.ս. MEAN՝ 20 ~ 165 մմ
 ս.ս. Նորածինների ռեժիմ SYS՝ 40 ~
 135 մմ ս.ս. DIA՝ 10 ~ 100 մմ ս.ս.
 MEAN՝ 20 ~ 110 մմ ս.ս. Ունի բարձր
 ճնշման պաշտպանություն.
 (Մեծահասակ՝ 290մմ սնդ.ս ;
 երեխաներ՝ 235 մմ սնդ.ս,
 նորածիններ՝ 140 մմ.սնդ.ս)
 Ջերմաստիճան՝ Չափման և
 ազդանշանային միջակայքը՝ 0 - 50 °
 C, թողունակությունը՝ 0,1 ° C,
 ճշգրտությունը՝ ± 0.2 ° C
 Աքսեսուարներ EUC մալուխ 3

					ուղիանի NIBP մանժետ մեծահասակների համար (լայն և երկար) NIBP մանժետ երեխաների համար խողովակ NIBP- ի մանժետ համար Հոսանքի լար Մեկանգամյա Էլեկտրոդ (5 հատ) SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման Ստանդարտներ. ISO13485 CE Mark Օգտագործողի ձեռնարկ Տեղադրումը և ուսուցումը իրականացվում է սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Երաշխիք՝ 12 ամիս Սարքերը նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	--	--