

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍԻՕԼ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6                  | Bi-FLEX HL            | 677AD/677ADY        | Bi-FLEX HL | Bi-FLEX HL             | Մեկ տորից, ստերիլ, ծալովի<br>ակրիլային ասֆերիկ հիդրոֆիլ<br>հետին խցի ներակնային ոսպնյակ<br>(IOL): Ուլտրամանուշակագույն<br>ճառագայթման արգելափակիչով,<br>ըստ ցանկության կապույտ լույսի<br>ֆիլտրով: Օպտիկան՝ մոնոֆոկալ է:<br>IOL-ը նախապես լիցքավորված չէ՝<br>պետք է ձեռքով լիցքավորվի<br>համատեղելի ներարկիչի մեջ:<br>ՀՉՈՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾԶ Ստանդարտ<br>հզորություններ՝ 0.0 D → +9.0 D (1.0<br>D քայլ) +10.0 D → +30.0 D (0.5 D<br>քայլ) Էքստրեմալ հզորություններ<br>-10.0 D → -1.0 D (1.0 D քայլ) +31.0 D |

→ +45.0 D (1.0 D քայլ) ՆՅՈՒԹ  
 Հիդրոֆոբ և հիդրոֆիլ մոնոմերների  
 համապոլիմեր՝ 25% ջրային  
 պարունակությամբ,  
 ուլտրամանուշակագույն  
 ճառագայթման արգելափակիչով և  
 լրացուցիչ կապույտ լույսի ֆիլտրով  
 Բեկման ինդեքս՝ 1.46 ԱԲԲԵ թիվ՝ 58  
 ԴԻՉԱՅՆ Օպտիկական տրամագիծ՝ 6  
 մմ Ընդհանուր տրամագիծ՝ 13մմ  
 Օպտիկական դիզայն Ասֆերիկ -  
 Աբերացիայի չեզոքացում Ուռուցիկ-  
 գոգավոր (-10.0 D → -1.0 D)  
 Երկուուռուցիկ (0.0 D → +45.0 D)  
 Նոմինալ A-հաստատուն՝ 118.9  
 Հապտիկ դիզայն - Հետին  
 կամարակապ պատուհանագոգ - C-  
 օղակներ, 0°-ով անկյունացում - PCO  
 կանխարգելում - 360° սուր եզր  
 Պահպանման ժամկետ 5 տարի  
 ստերիլիզացումից հետո ՆԵՐԿՈՒՄ  
 Մոտավոր կտրվածքի չափս 1.8 - 2.2  
 մմ CONSTANTS Օպտիկական և  
 իմերսիվ ուլտրաձայնային  
 չափումների համար՝ SRK/T A-  
 Constant A = 118.828\*  
 (օպտիմիզացված) Haigis a0 =  
 0.190\* a1 = 0.192\* a2 = 0.173\*  
 HofferQ pACD = 5.431\* Holladay I SF

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>= 1.682* Barrett Universal II LF = 1.79 Holladay II ACD = 5.45 SF = 1.69</p> <p>Օպտիմիզացված հաստատուններ՝<br/> հիմնված ավելի քան 400<br/> հիվանդների վրա ԹԱՓԱՆՑԻԿ<br/> ներակնային ռսպնյակ 677AD ԴԵՂԻՆ<br/> IOL 677ADY Medicontur ներակնային<br/> ռսպնյակների անվտանգությունն ու<br/> արդյունավետությունը ստուգվել են<br/> կլինիկական<br/> հետազոտություններում, և<br/> կլինիկական տվյալները ցույց են<br/> տալիս, որ այս ներակնային<br/> ռսպնյակները համապատասխանում<br/> են ժամանակակից պահանջներին:</p> |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ΕΡΧΟΛ ΟΤΕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΕΡΧ-ΕΧΧΩΩΡ-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка      | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6          | Bi-FLEX HL             | 677AD/677ADY  | Bi-FLEX HL | Bi-FLEX HL                 | Цельная, стерильная, складная акриловая асферическая гидрофильная интраокулярная линза (ИОЛ) для задней камеры глаза. С УФ-блокатором, опционально с фильтром синего света. Оптика монофокальная. ИОЛ не заполнена предварительно и должна быть загружена вручную в совместимый шприц. ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ Стандартные значения: 0,0 D → +9,0 D (шаг 1,0 D) +10,0 D → +30,0 D (шаг 0,5 D) Крайние значения: -10,0 D → -1,0 D (шаг 1,0 D) +31,0 D → +45,0 D (шаг 1,0 D) |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>МАТЕРИАЛ Сополимер гидрофобных и гидрофильных мономеров с содержанием воды 25%, с УФ-блокатором и дополнительным фильтром синего света. Показатель преломления: 1,46 Число Аббе: 58</p> <p>КОНСТРУКЦИЯ Оптический диаметр: 6 мм Общий диаметр: 13 мм Оптическая конструкция Асферическая - нейтрализация aberrаций Выпукло-вогнутая (-10,0 D → -1,0 D) Бифокальная (0,0 D → +45,0 D) Номинальная А-константа: 118.9 Тактильная конструкция - Задний арочный подоконник - С-образные кольца, угол наклона 0° - Предотвращение помутнения задней капсулы роговицы - Острый край 360° Срок годности 5 лет после стерилизации ИНЪЕКЦИЯ</p> <p>Приблизительный размер разреза 1,8 - 2,2 мм КОНСТАНТЫ Для оптических и иммерсивных ультразвуковых измерений: SRK/T A-Константа A = 118,828* (оптимизированная) Haigis a0 = 0,190* a1 = 0,192* a2 = 0,173* HofferQ pACD = 5,431* Holladay I SF = 1,682* Barrett Universal II LF =</p> |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>1,79 Holladay II ACD = 5,45 SF = 1,69</p> <p>Оптимизированные константы: на основе данных более чем 400 пациентов ПРОЗРАЧНАЯ ИОЛ 677AD ЖЕЛТАЯ ИОЛ 677ADY Безопасность и эффективность интраокулярных линз Medicontur были проверены в клинических исследованиях, и клинические данные показывают, что эти интраокулярные линзы соответствуют современным требованиям.</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|