

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՇՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Radiofocus Guidewire	.	Terumo	<p>Ճկուն ուղեվար վաեր, վաերի առանցքը նիտինոլից է, պատված պոլիուրետանով, ռենտգենակոնտրաստ: Ամբողջ աշխատանքային երկարությունը պատված է հատուկ ծածկույթով և գերճկուն է: Գլխիկի ծայրը պետք է լինի անկյունային: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափսն ըստ տրամագծի՝ 0.035" (0.89 mm):</p> <p>Ճկուն ուղեվարի երկարությունը 150սմ է: Ծայրի ճկուն հատվածի երկարությունը 3-8 սմ է: Ծայրի ձևը՝ անկյունային (Angled): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի</p>

				ձևով: Հանձնելու պահին կունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 50%-ը:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 204P4-CTXCTP-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Radiofocus Guidewire	.	Terumo	<p>Гибкий проводник, сердечник из нитинола, с полиуретановым покрытием, рентгеноконтрастный. Вся рабочая длина покрыта специальным покрытием и отличается высокой гибкостью. Кончик головки должен быть наклонен. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда, необходимый размер в диаметре 0,035" (0,89 мм). Гибкий Длина направляющей проволоки 150 см. Длина гибкой части наконечника 3-8 см. Форма наконечника угловая (Angled). Наличие CE Сертификат качества MARK на любую поставляемую партию. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические показатели, характеристики и правила использования в виде заводского руководства. На момент поставки будет иметь 50% от</p>

полного срока годности .