

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱԶ-ն ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Սկլերոմետր	Սկլերոմետր	Սկլերոմետր	Սկլերոմետր	Չափման միջակայքը՝ 10-60Mpa Ազդեցության հզորությունը՝ 2,207±0,1 Ջ (0,225 կգՖմ) Ձգվող զսպանակի առաձգականությունը՝ 75±0,3 մմ Ցուցանիշի սահիչի շփում՝ 0.65N~0.15N Շենքի տրամագիծը՝ 25մմ±1մմ Վավեր արժեքը չափաբերման ժամանակ՝ 80±2 Քաշը՝ ~ 2 կգ: Սկլերոմետրը օգտագործվում է բետոնի կամ ժայռերի առաձգականությունը և ամրությունը չափելու համար: Սկլերոմետրի միջոցով կատարվում են մակերեսի կարծրության և ներթափանցման դիմադրության

					թեստեր: Մուրճը չափում է զսպանակի հետադարձ ուժը, երբ բախվում է նմուշի մակերեսին: Չափման ընթացքում մուրճը որոշում է թեստի համար օգտագործվող էներգիայի քանակը: Դրա արտացոլման ուժը կախված է բետոնի կարծրությունից: Սկլերոմետրի առավելությունը օգտագործման հեշտությունն է: Այն կարող է օգտագործվել ինչպես ներսում, այնպես էլ դրսում:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Гоар Алексанян Мушеговна в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՄ ԹՀ-ԷՍՃՍՊԶԲ-25/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Склерометр	Склерометр	Склерометр	Склерометр	Диапазон измерения: 10-60 МПа Ударная вязкость: $2,207 \pm 0,1$ Дж (0,225 кгс·м) Эластичность пружины растяжения: $75 \pm 0,3$ мм Трение ползунка индикатора: 0,65 Н~0,15 Н Диаметр корпуса: 25 мм±1 мм Допустимое значение при калибровке: 80 ± 2 Вес: ~ 2 кг. Склерометр используется для измерения эластичности и прочности бетона или горных пород. Испытания на твердость поверхности и сопротивление проникновению проводятся с помощью склерометра. Молоток

				измеряет силу возврата пружины при ударе по поверхности образца. Во время измерения молоток определяет количество энергии, используемой для испытания. Его сила отражения зависит от твердости бетона. Преимущество склерометра в простоте использования. Его можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе.
--	--	--	--	---