

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-21-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Radifocus Guidewire	.	Terumo	Ուղղորդիչ լարի առանցքը կոշտ նիտինոլից է, պատված վոլֆրամ պարունակող պոլիուրետանի շերտով, ռենտգենոկոնտրաստ: Ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությանն է՝ 260 սմ: Պատված է հատուկ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Ծայրի ճկուն մասի երկարությունը 3սմ է, ձևը՝ անկյունային: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափսն ըստ տրամագծի՝ 0.035" (0.89 մմ): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի

				ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության Ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХУПР-2025/16-21-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	Radifocus Guidewire	.	Terumo	Сердечник проводника изготовлен из твердого нитинола, покрыт слоем полиуретана с содержанием вольфрама, рентгеноконтрастный. Требуемая длина проводника составляет 260 см. Он покрыт специальным гидрофильным покрытием и является сверхгибким. Длина гибкой части кончика составляет 3 см, форма — угловатая. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемый размер в диаметре составляет 0,035" (0,89 мм). Наличие сертификата качества CE MARK или FDA обязательно для любой поставляемой партии. Он новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические показатели, особенности и правила использования в виде заводской инструкции. Не менее 50% от всего срока

				Годности на момент поставки.
--	--	--	--	------------------------------