

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱԴՁԲ-2026/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Hongshun (CHINA)	Hongshun (CHINA)	HS-VSC80Y	Hongshun Medical Instrument Co., Ltd. (CHINA)	Ավտոկլավ ուղղահայաց Ավտոկլավ ուղղահայաց գոլորշիով 75 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով Ախտահանվող գործընթացն ավտոմատ վերահսկվում է ՈւՆԻ չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն Ազդանշանը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման խցիկում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տազնապը և

					դուռը չի կարող բացվել Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն Սարքի ստերիլիզացման խցիկը, ստերիլիզացման խցիկը փակող կափարիչը և շոգեխցիկը պետք է պատրաստված լինեն չժանգոտվող պողպատից Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար Նախատեսված է վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար Նախատեսված է ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունենա ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134°C Ջերմաստիճանի կարգավորումը 121°C-134°C միջակայքում Ախտահանման ժամանակը 0-99րոպե միջակայքում Չորացման ժամանակը 1-99րոպե միջակայքում Տաքության շեղումը $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Ունի դիսփլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման
--	--	--	--	--	--

				համար Սնուցումը 220-240Վոլտ, 50/60Հց, 14 Կվատտ Սարքի հետ մատակարարվում է նաև գոլորշու մարիչ ավտոկլավից դուրս մղվող տաք գոլորշու ջերմաստիճանը իջեցնելու նպատակով՝ հետագայում գոլորշին պլաստիկ կոյուղի մղելու համար Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Hongshun (CHINA)	Hongshun (CHINA)	HS-VSC80Y	Hongshun Medical Instrument Co., Ltd. (CHINA)	Ավտոկլավ ուղղահայաց Ավտոկլավ ուղղահայաց գոլորշիով 75 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով Ախտահանվող գործընթացն ավտոմատ վերահսկվում է Ունի չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն Ազդանշանը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման խցիկում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից կամ 2,7 բարից, միանում է տազնապը և

					դուռը չի կարող բացվել Ջրի ցածր մակարդակի պաշտպանություն Սարքի ստերիլիզացման խցիկը, ստերիլիզացման խցիկը փակող կափարիչը և շոգեխցիկը պետք է պատրաստված լինեն չժանգոտվող պողպատից Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը 0,22ՄՊա կամ 2,2 բար Նախատեսված է վիրաբուժական գործիքների և պարագաների, ապակյա տարաների, բժշկական և փորձարարական շորերի, բժշկական ձեռնոցների ստերիլիզացման համար Նախատեսված է ամեն նյութի համար ախտահանվող ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ, այնպես էլ ունենա ռեժիմները օպերատորի կողմից ծրագրավորելու հնարավորություն Մաքսիմում աշխատանքային ջերմաստիճանը 134°C Ջերմաստիճանի կարգավորումը 121°C-134°C միջակայքում Ախտահանման ժամանակը 0-99րոպե միջակայքում Չորացման ժամանակը 1-99րոպե միջակայքում Տաքության շեղումը $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Ունի դիսփլեյ աշխատանքային պարամետրերի ցուցադրման
--	--	--	--	--	--

				համար Սնուցումը 220-240Վոլտ, 50/60Հց, 14 Կվատտ Սարքի հետ մատակարարվում է նաև գոլորշու մարիչ ավտոկլավից դուրս մղվող տաք գոլորշու ջերմաստիճանը իջեցնելու նպատակով՝ հետագայում գոլորշին պլաստիկ կոյուղի մղելու համար Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ
--	--	--	--	---