

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	SWS Medical	SWS	6000	sws hemodialysis care co. ltd	Դիալիզատի ճնշման տիրույթները- +400մմ.սնդ.ս-ից մինչև-450մմ.սնդ.ս: Չափման թույլատրելի սխալը - $\pm$ 10մմ.սնդ.ս: Ձայնային ազդանշանի ապասկտիվացում- Այո, ազդանշանի ապասկտիվացման կոճակով: Արյան արտահոսքի ցուցիչ- Կարմիր գույնի հանդեպ զգայուն: Չափման թույլատրելի սխալը- 10% : Ահագանգի սահմանները->0,35մլ/ր, արյունHC T 25% (AAMI) : Ձայնային ազդանշանի ապասկտիվացում- Այո ազդանշանի պասկտիվացման կոճակով: Ուլտրաֆիլտրացիա- Ճավալը

ղեկավարվում է բալանսավորման
 խցիկի կողմից ուղտրաֆիլտրացիոն
 պոմպի միջոցով: 2.Միային
 ուղտրաֆիլտրացիա(Bergstrom):
 Աշխատանքային սահմանները -
 0-3,000մլ/ժ Ճշտությունը-±
 0,2մլ/խցիկի ցիկլ: Պաշտպանական
 համակարգ- Առաջադրվածից 200 մլ
 ավելի կամ առաջադրված
 հաճախ.-ից10% -ով գերազանցելու
 դեպքում: Ձայնային ազդանշանի
 ապաակտիվացում- Այո,
 ազդանշանի ապաակտիվացման
 կոճակով: Ջերմաստիճանի
 կարգավորման տիրույթները-33-40
 °C: Դիալիզատորում ջերմաստիճանի
 թույլատրելի շեղումները- + 0,5
 °Cից-1,5 °C : Սահմանները- ± 1°C
 (առաջադրված արժեքի
 նկատմամբ): Մաքսիմալ
 ջերմաստ.պաշտպանություն- 41 °C :
 Պաշտպանական համակարգ-
 Ջերմաստիճանային տվիչ Ձայնային
 ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո
 ազդանշանի ապաակտիվացման
 կոճակով: Հաղորդականություն-
 Ղեկավարվող Հաղորդականություն:
 Աշխատանքային սահմանները-
 Բիկարբոնատի Հաղ.2-4մՍ/սմ,

					4-7մՍ/սմ : Ընդհիսանուր Հաղ.12,5-16,0մՍ/սմ: Թույլատրելի շեղումները- $\pm 0,2$ մՍ/ մ Չափումը- Ջերմաստիճանից կախված (հիմնականում25 °C) : Պաշտպանական համակարգ- Հետևվում է երկրորդ Հաղորդականություն տվիչի կողմից, այլ ալգորիթմի միջոցով Սահմանները- $\pm 4\%$ (առաջադրված արժեքի նկատմամբ): Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո, ազդանշանի ապաակտիվացման կոճակով: Դիալիզատի Հոսք (DF)- 300-800մլ/ր DF Թույլատրելի շեղումները-$\pm 5\%$, 300-800մլ/ր դեպքում : Տրանսմեմբրանային ճնշում(TMP) Սահմանները (մաքս.TMP)- 300-700 մմ.սնդ ս: Ահազանգի բացարձակ սահմանները- 100մմ սնս.ս. Սահմանների պատուհան- կարգավորելի(2%-99%): Թույլատրելի շեղումները- Հաշվվում է PDA և PV միջոցով: Ապարատի դեգազացիա- Դեգազացիոն պոմպի ստեղծած բացասական ճնշման միջոցով: Թույլատրելի շեղումները- ± 50 մմ սնդ.ս Արյան Պոմպ-2
--	--	--	--	--	--

լիսեռանի պոմպ, ավտոմատ
կանգնման համակարգով. 1. Երբ
դուռը բացվում է , 2. Փոքր հեմոլիզ.
8/12 մմ կամ 7/10 մմ ռետինե
խողովակի համար: Պոմպի
հաճախությունը -
50-600մլ/ր(8/12մմ)
50-400մլ/ր(7/10մմ) կարգավորելի
է10մլ քայլով: Աշխատանքային
ճնշման սահմանները - Մտնող
ճնշումը մինչև -390 մմ սնդ.ս Ելնող
ճնշումը 0-1725մմ.սնդ.ս Հեպարինի
պոմպ- Ներարկիչի պոմպ10-30մլ
ներարկիչների համար: Պոմպի
հաճախությունը- 0,1-10մլ/ժ կամ
0,1մլ/ժ, կարող է անջատվել, բոլորս:
600մլ/ժ Թուլատրելի շեղումները- <
 $\pm 10\%$ Ճնշման սահմանները- 0 to
+480mmHg Օդի Դետեկտոր SAD-
SAD Հիմնված է ուլտրաձայնի վրա
Չգայնությունը - Օդի փուչիկներ
սկսած >50μl, Սահմանները
Երկասեղանիռեծիմի համար: 0.2մլ
սկսած 0-200մլ/ր SAD-ի հոսք 0.3մլ
սկսած 200-400մլ/ր SAD հոսք 0.5մլ
սկսած > 400մլ/ր SAD հոսք
Սահմանները մեկասեղանի ռեծիմի
համար: 0.7 մլ սկսած 1200մլ/ր
հաստատուն SAD Հոսք

					Պաշտպանական համակարգ- Ուլտրաձայնային դետեկտոր, ավտոմատ ցիկլիկ ստուգումներ թերապիայի ընթացքում: Արյան Տվիչ- SAD Տվիչի բնիկում է տեղադրված Ֆունկցիա- խողովակային համակարգում արյան հայտնաբերում: Սարքը պետք է լինի ևս օգտագործված ոչ վաղ քան 2026 թ արտադրության, ներառի լիարժեք աշխատանքի համար տեխնիկական բոլոր պարագաները, երաշխիքը առնվազն 12 ամիս:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004F4-EU&U12F-26/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		Մատակարարը պետք է ապահովի սարքի տեղափոխումը, տեղադրումը, փորձարկումը, մասնագետների ուսուցումը գնորդի կողմից նշված հասցեում:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					