

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Կաթեթեր Ֆոգարտի	BALTON	BALTON	BALTON	Ֆոգարդի կատետեր -- Էմբոլեկտոմիայի կաթետեր երկլուսանցք, Fogarty տիպի` Նախատեսված զարկերակներից և երակներից թրոմբոէմբոլիկ զանգվածները անվտանգ հեռացնելու համար: Կաթետերները պատրաստված են կենսաբանորեն չեզոք Peebax պոլիմերից և ունեն բարձր դիմացկունություն, ցածր թրոմբոգենիկություն: Բալոնը պատրաստված է լատեքսից, որը թույլ է տալիս դիմակայել պահանջվող ճնշմանը: Բալոնի հարթ, մետաքսանման մակերեսը

				<p>հեշտացնում է կաթետերի արագ տեղադրումը: Կաթետերը գունավոր կողավորված են չափերով՝ համաձայն միջազգային գունային կոդի: Կաթետերը աստիճանավորված է, նշանները կիրառվում են 10սմ ընդմիջումներով: Փափուկ, կլորացված ծայրը նվազագույնի է հասցնում անոթի պատի ծակման վտանգը: Կատետրի մյուս ծայրն ունի Luer-lock կցորդ:</p> <p>Յուրաքանչյուր կաթետեր նշվում է իր տրամագծով և բալոնի չափով:</p> <p>Ստերիլիզացվում են գամմա ճառագայթման միջոցով, յուրաքանչյուր կաթետերի վրա նշվում են կաթետերի տրամագիծը և բալոնի հզորությունը. Չափերն են՝ 3F, 4F, 5F, 6F:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕЦХЦПЗР-25/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Катетер Фогарти для эмболэктомии и тромбэктомии	BALTON	BALTON	BALTON	Катетер фогарда ---Катетер для эмболэктомии с двумя отверстиями типа Fogarty предназначен для безопасного удаления тромбоэмболических образований из артерий и вен. катетеры изготовлены из биологически нейтрального полимера Реебах и обладают высокой прочностью и низкой тромбогенностью. цилиндр изготовлен из латекса, что позволяет выдерживать необходимое давление. Гладкая, шелковистая поверхность цилиндра облегчает быстрое

				<p>введение катетера. размеры катетеров имеют цветовую маркировку в соответствии с международным цветовым кодом. катетер градуирован, метки наносятся с интервалом 10 см. Мягкий, закругленный конец сводит к минимуму риск прокола стенки сосуда. на другом конце катетера есть насадка Luer-lock. на каждом катетере указан его диаметр и размер цилиндра. Стерилизуемый гамма-излучением, диаметр катетера и емкость цилиндра указаны на каждом катетере; размеры: 3F, 4 F, 5 F, 6 F</p>
--	--	--	--	---