

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏՆՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                      |                     |            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                   | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12                 | Horizontal Pressure<br>Steam Sterilizer | Scitek              | ST-H150YDB | Scitek Global<br>Co., Ltd | Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշիով<br>150 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով<br>Ախտահանվող գործընթացն<br>ավտոմատ վերահսկվում է ՈւՆԻ<br>չորացման գործառույթ հասնելու<br>համար ստերիլիզացված նյութերի<br>չորացմանը Բարձր ջերմաստիճանի<br>և բարձր ճնշման ավտոմատ<br>պաշտպանության Դռան բաց լինելու<br>ավտոմատ պաշտպանության<br>առկայություն Ազդանշանը ցույց է<br>տալիս, որ ստերիլիզացման խցիկում<br>ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից ,<br>միանում է տագնապը և դուռը չի<br>կարող բացվել Ձրի ցածր |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մակարդակի պաշտպանություն<br/>Ամբողջ սարքը պատրաստված է<br/>չժանգոտվող պողպատից<br/>Մաքսիմում աշխատանքային<br/>ճնշումը 0,22ՄՊա Նախատեսված է<br/>վիրաբուժական գործիքների և<br/>պարագաների, ապակյա<br/>տարաների, բժշկական և<br/>փորձարարական շորերի, բժշկական<br/>ծեռնոցների ստերիլիզացման<br/>համար Նախատեսված է ամեն<br/>նյութի համար ախտահանվող<br/>ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ,<br/>այնպես էլ ունի ռեժիմները<br/>օպերատորի կողմից ծրագրավորելու<br/>հնարավորություն Մաքսիմում<br/>աշխատանքային ջերմաստիճանը<br/>134°C Ջերմաստիճանի<br/>կարգավորումը 40°C-134°C<br/>միջակայքում Ախտահանման<br/>ժամանակը 1-99րոպե միջակայքում<br/>Չորացման ժամանակը 1-99 րոպե<br/>միջակայքում Տաքության շեղումը<br/><math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math> Ունի LCD դիսփլեյ<br/>աշխատանքային պարամետրերի<br/>ցուցադրման համար Սնուցումը<br/>380Վոլտ, 50/60Հց, 9 Կվատտ Սարքի<br/>հետ կմատակարարվի նաև գոլորշու<br/>մարիչ ավտոկլավից դուրս մղվող</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>տաք գոլորշու ջերմաստիճանը<br/>իջեցնելու նպատակով՝ հետագայում<br/>գոլորշին պլաստիկ կոյուղի մղելու<br/>համար Լրակազմ և պարագաներ<br/>Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն<br/>Սարքավորումը նոր է,<br/>չօգտագործված Լրակազմում<br/>ներառված են բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի<br/>վկայականներ (առկայություն)<br/>ISO13485, MDR Regulation (EU)<br/>2017/745 սերտիֆիկատ</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТНМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                   |               |            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------|---------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование               | товарный знак | марка      | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12         | Horizontal Pressure Steam Sterilizer | Scitek        | ST-H150YDB | Scitek Global Co., Ltd     | Ավտոկլավ հորզոնական գոլորշիով 150 լիտր ստերիլիզացնող խցիկով Ախտահանվող գործընթացն ավտոմատ վերահսկվում է ՈւՆԻ չորացման գործառույթ հասնելու համար ստերիլիզացված նյութերի չորացմանը Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր ճնշման ավտոմատ պաշտպանության Դռան բաց լինելու ավտոմատ պաշտպանության առկայություն Ազդանշանը ցույց է տալիս, որ ստերիլիզացման խցիկում ճնշումը մեծ է 0.27 ՄՊա-ից , միանում է տագնապը և դուռը չի կարող բացվել Ձրի ցածր |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մակարդակի պաշտպանություն<br/>Ամբողջ սարքը պատրաստված է<br/>չժանգոտվող պողպատից<br/>Մաքսիմում աշխատանքային<br/>ճնշումը 0,22ՄՊա Նախատեսված է<br/>վիրաբուժական գործիքների և<br/>պարագաների, ապակյա<br/>տարաների, բժշկական և<br/>փորձարարական շորերի, բժշկական<br/>ծեռնոցների ստերիլիզացման<br/>համար Նախատեսված է ամեն<br/>նյութի համար ախտահանվող<br/>ինչպես ավտոմատ ռեժիմներ,<br/>այնպես էլ ունի ռեժիմները<br/>օպերատորի կողմից ծրագրավորելու<br/>հնարավորություն Մաքսիմում<br/>աշխատանքային ջերմաստիճանը<br/>134°C Ջերմաստիճանի<br/>կարգավորումը 40°C-134°C<br/>միջակայքում Ախտահանման<br/>ժամանակը 1-99րոպե միջակայքում<br/>Չորացման ժամանակը 1-99 րոպե<br/>միջակայքում Տաքության շեղումը<br/><math>\pm 2^{\circ}\text{C}</math> Ունի LCD դիսփլեյ<br/>աշխատանքային պարամետրերի<br/>ցուցադրման համար Սնուցումը<br/>380Վոլտ, 50/60Հց, 9 Կվատտ Սարքի<br/>հետ կմատակարարվի նաև գոլորշու<br/>մարիչ ավտոկլավից դուրս մղվող</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>տաք գոլորշու ջերմաստիճանը<br/>իջեցնելու նպատակով՝ հետագայում<br/>գոլորշին պլաստիկ կոյուղի մղելու<br/>համար Լրակազմ և պարագաներ<br/>Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն<br/>Սարքավորումը նոր է,<br/>չօգտագործված Լրակազմում<br/>ներառված են բոլոր անհրաժեշտ<br/>լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի<br/>վկայականներ (առկայություն)<br/>ISO13485 MDR Regulation (EU)<br/>2017/745 սերտիֆիկատ</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|