

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Extra Floppy	.	Terumo	Ուղղորդիչ լարը հիդրոֆիլիկ ծածկույթով է: Ծայրի զսպանակը պլատինից է, զսպանակի մնացած մասը՝ չժանգոտվող պողպատից: Չսպանակին անցումը նիկել տիտանից՝ պատված պոլիտետրաֆլուորոէթիլենով (PTFE) հատուկ ծածկույթով: Ծայրի քաշը ոչ ավել, քան՝ 0.6 գրամ: Լարի անցումը ծայրին ոչ ավել, քան՝ 2մմ, պատված է սիլիկոնով: Լարի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան՝180սմ, տրամագիծը՝ 0.014° 0.36մմ: Լարի հատվածը չժանգոտվող մետաղից: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի

				ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության Ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2026/16-1-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Extra Floppy	.	Terumo	Проводник имеет гидрофильное покрытие. Пружина наконечника изготовлена из платины, остальная часть пружины – из нержавеющей стали. Переход к пружине изготовлен из никель-титана, покрытого специальным покрытием из политетрафторэтилена (PTFE). Вес наконечника не более 0,6 грамма. Переход шнура к наконечнику не более 2 мм, покрыт силиконом. Длина шнура не менее 180 см, диаметр 0,014 × 0,36 мм. Сечение шнура изготовлено из нержавеющей стали. Наличие сертификатов качества CE MARK или FDA обязательно для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает технические характеристики, особенности и инструкции по эксплуатации в форме заводского руководства.Срок годности на момент доставки

				составляет не менее 70%.
--	--	--	--	--------------------------